

Teroson

Terostat 9000 PL HMLC

Primerfritt rutlim utan isocyanater

- Miljövänlig
- Snabb och enkel att applicera
- Högmodulär och låg konduktivitet



Terostat 9000 PL HMLC

Primerfritt rutlim utan isocyanater

Många marknader efterfrågar isocyanatfritt och/eller ett primerfritt rutlim kompatibelt med alla på marknaden förekommande rutlimmer.

Henkels FoU antog utmaningen och utvecklade en SMP-baserad produkt som möter alla dessa krav.

Fördelar

- ▶ Fungerar utan primer och aktivator
- ▶ Kompatibel med de vanligast förekommande rutlimmerna
- ▶ Passar för alla typer av fordon
- ▶ Körklar efter kort tid
- ▶ I enlighet med EU's VOC-standard



Egenskaper

- ▶ Isocyanat-fri
- ▶ UV-stabil
- ▶ Utmärkt vidhäftning utan primer mot glas och keramiska beläggningar
- ▶ Hög skjvuhållfasthet
- ▶ Låg konduktivitet



Tekniska data

Produktbas	1K modifierad polymer
Applicering	rumstempererad
Viskositet	pasta
Skjuvhållfasthet	ca. 2.5 MPa
Rinn-resistans	stränghöjd < 22 mm
Öppentid	ca. 15 min
Körklar	2 h
Konduktivitet (Siemens)	10 ⁻¹⁰
Hållbarhet	12 månader

Orderinformation

Förpackningsstorlek	310 ml
IDH No.	INTER 871912

Teroson Rutlimsutröstning

Teroson Professionellt system Munstyckstång

Systemet består av ett speciellt munstycke och en munstyckstång för en säker, pålitlig process och ekonomisk applikation.

- Snabbt: Snabb och enkel att applicera rätt limstränghöjd
- Ekonomiskt: Korrekt applikation av lim reducerar kostnaderna påtagligt
- Rent: Genom att använda munstyckstången för att klippa ett munstycke till exakt storlek förhindras överapplicering av lim. Därmed behövs inte någon rengöring då det inte blir någon nedsmutsning av inredning eller bildelar



Fönsterbågens kanthöjd plus 2 mm ger dig önskad limstränghöjd. (för förbelagda vindrutor, mät endast höjden från kvarvarande limsträng till fönsterbågens överkant)



Sätt på munstycket på munstyckstången



Säkerställ att markeringarna på munstycket respektive tång är mot varandra

Förpackning	Innehåll	Kvantitet	IDH No.	WWC No.
Munstyckstång	1 st	1	379366	163.15J

Teroson Rutlimsutrustning

Teroson teleskopisk Powerline-pistol

För dosering av karosstätningar och rutlim.

- Stabil teleskopisk tryckstäng, säkerställer jämn och rak tryckkraft för att undvika luftbubblor
- Ingen efterrinning
- Buckliga patroner orsakar inte problem
- Patronöppnare för aluminiumpatroner inkluderat i paketet



Förpackning	Innehåll	Kvantitet	IDH No.	WWC No.
Powerline-pistol	1 st	1	211757	141.84S

Teroson Staku-handpistol

Hanterar alla 310 ml patroner.

- Omställningsbar för stål- och plastpatroner
- Enkel att arbeta med
- Robust
- Ingen efterrinning
- Lätt att rengöra och reparera



Förpackning	Innehåll	Kvantitet	IDH No.	WWC No.
Staku-handpistol	1 st	1	142240	167.65Y

Tillbehör

Teroson Rengörare F

- Mycket bra rengöringseffekt
- Lösningsmedlet förångar extremt snabbt
- För förkonfektionerade vindrutor ex VW, Skoda, Seat använd mjukt slipmedel innan rengöring

Förpackning	Innehåll	Kvantitet	IDH No.	WWC No.
Flaska	1 l	12	92679	169.19Q

